

SILICONA NEUTRA PLUS - NUEVA GENERACIÓN



Contenido ml	Color	Tono RAL	Art. N°	U/E
310	Transparente	-	0892 210 801	1/25
	Blanco	9003	0892 210 802	
	Marrón oscuro	8014	0892 210 806	1/12
	Gris	7022	0892 210 84	
	Gris	7012	0892 210 841	

Aplicaciones

Sellado de vidrio con carpintería, carpintería con carpintería, carpintería con mampostería, numerosos plásticos y PVC.

Modo de empleo

La temperatura de aplicación debe ser de 5° C a 40° C. La holgura a sellar debe ser aproximadamente la profundidad de medio hasta tres cuartos del total del ancho. Las superficies a sellar deben estar secas, limpias y libres de grasa. Se recomienda limpiar con desengrasante industrial **Art. N° 0890 107**. Cortar el inicio de la rosca del envase. Enroscar en la boquilla la cánula y cortar en sentido oblicuo a la anchura deseada. El envase se puede utilizar con pistola manual o neumática. La junta se puede alisar con alisador de silicona.

Nota

No utilizar en mármol y piedra natural, por ejemplo, encimeras de cocina. Debido a la porosidad de algunos sustratos, pueden aparecer manchas por la migración de los plastificantes que contiene la silicona. Para esta aplicación utilizar siliconas específicas para el sellador de mármol o piedra natural **Art. N° 0892 211 XX; 0890 170 X**.

**Clasificación según 11600
Clase F+G 25 LM**

Sellador de silicona neutra particularmente idónea para el sellado en interior y exterior de diversos tipos de materiales

Extraordinarias cualidades de adherencia en superficies tanto no porosas como muy porosas.

- **Amplio campo de aplicaciones.**

Gran adherencia.

Excepcional resistencia al envejecimiento.

Óptima resistencia ante agentes atmosféricos, a los rayos UV y agentes químicos.

Elasticidad permanente, bajo módulo elástico y rápida formación de piel.

- **Excelentes propiedades para todo tipo de cerramientos.**

Totalmente neutra, no contiene disolventes.

- **Inodoro, no corrosivo.**

Gracias a su viscosidad es más sencilla la operación de alisado del cordón de silicona.

- **Menos tiempo de manipulación del producto.**

Artículos relacionados

Alisador de silicona 5L

Art. N° 0893 3

Alisador de silicona 400 ML

Art. N° 0893 003

Espátula

Art. N° 0891 181

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.